



spínací ventil PVEL-H-124-HP3

č. dílu: 1629207

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
řada	L
jmenovitá světlost DN	54
konstrukce	pístové šoupě
typ ovládání	ruční
princip těsnění	měkký
funkce odvětrání	nelze škrtit
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací s příslušenstvím, zamykatelný
typ návratu do původní polohy	nucené vedení
typ řízení	přímo
funkce ventilu	3/2 impulsní
provozní tlak v Mpa	0 ... 5 MPa
provozní tlak	0 ... 50 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
teplota média	5 ... 50 °C
okolní teplota	5 ... 50 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	předpis UK pro tlaková zařízení
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	5,900 g
připojení pneumatiky 3	G1/2
materiál pístového šoupátka	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	NBR PE
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření