


připojovací deska PAML-CP-186-HP3-G212

č. dílu: 1629299

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--|
| velikost | 186 |
| jmenovitá světlost DN | 54 |
| řada | L |
| provozní tlak v Mpa | 0 ... 5 MPa |
| provozní tlak | 0 ... 50 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| teplota média | 5 ... 60 °C |
| okolní teplota | 5 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 4,900 g |
| připojení pneumatiky 1 | G2 1/2 |
| připojení pneumatiky 2 | G2 1/2 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál připojovací desky | hliník legovaný pro tváření |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál šroubů | ušlechtilá ocel |