


# spojka modulů PAML-MK-186-HP3

č. dílu: 1629377

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	186
jmenovitá světlost DN	54
řada	L
provozní tlak v Mpa	0 ... 5 MPa
provozní tlak	0 ... 50 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,300 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál spojky modulů	hliník legovaný pro tváření
materiál šroubů	ušlechtilá ocel