

lišta pro spínání indukčních čidel DASI-Q11-32-A-SL

č. dílu: 1631824

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
konstrukční tvar	pro T-drážku
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	6 g
typ upevnění	upevněno svorkou do T-drážky s kolíkem se závitem vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál šroubů	ocel pozinkováno