


sada kyvných čepů ZNCM-40

č. dílu: 163526

★ standardní sortiment
výběhový výrobek

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	395.5 g
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu šroubů	ocel pozinkováno
informace o materiálu kyvných čepů	pozinkovaná ocel
informace o materiálu upínacího dílu	pozinkovaná ocel
informace o materiálu tyče	vysoce legovaná nerezová ocel