


# přívodní kabel KVIA-MPPE-10

č. dílu: 163883

FESTO

pro proporcionální ventily



## katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	s převlečnou maticí
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	828 g
elektrické připojení	přímý konektor / úhlová zásuvka
rozsah provozního napětí AC	$\leq 250$ V
přípustné proudové zatížení	1 A
délka kabelu	10 m
průměr kabelu	8 mm
struktura kabelu	6x0,25
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-30 ... 80 °C
materiál pláště kabelu	PVC
materiál tělesa	PBT
materiál nástrčných kontaktů	bronz postříbřeno a pozlaceno