


přívodní kabel KVIA-5

č. dílu: 163960

FESTO

pro analogové přístroje



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	≤ 250 V
přípustné proudové zatížení	1 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku	306 g
elektrické připojení	přímá zásuvka
struktura kabelu	6x0,25
průměr kabelu	8 mm
délka kabelu	5 m
typ upevnění	s převlečnou maticí
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu pláště kabelu	PVC
informace o materiálu nástrčných kontaktů	bronz postříbřeno a pozlaceno