


# volnoběžka FLSM-40-R

č. dílu: 164238

FESTO

pro kyvný pohon DSM.

Tyto pohony mohou být na přání dodány s certifikátem ATEX. Údaje v katalogovém listu k "značka ATEX", "okolní teplota ATEX" a "značka CE" se vztahují jen na pohony s certifikátem.



## katalogový list

| parametr  | hodnota                     |
|---|-----------------------------|
| velikost  | 40                          |
| směr otáčení  | pravý chod                  |
| montážní poloha                                       | libovol.                    |
| shoda ohledně LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L           |
| okolní teplota  | -10 ... 60 °C               |
| teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi) | 19.98 Nm                    |
| hmotnost výrobku                                      | 2,350 g                     |
| materiál tělesa                                       | hliník legovaný pro tváření |
| materiál dutinky                                      | cementační ocel             |
| materiál hřídele                                      | cementační ocel             |