

úhlová zásuvka PEV-1/4-WD-LED-230

č. dílu: 164275

FESTO

pro tlakový spínač, s LED.



katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	EN 175301-803
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED zelená LED
typ upevnění	pevně přišroubov.
výstup kabelu	úhlové
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, technika připojení	připojovací tvar A, vychází z EN 175301-803
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	4
elektrické připojení 1, druh upevnění	centrální šroub M3
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, technika připojení	šroubovací svorka
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	5
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	5
rozsah provozního napětí DC	140 ... 180 V
rozsah provozního napětí AC	150 ... 230 V
zatížitelnost proudem při 40°C	8 A
šroubení pro kabel	Pg11
přípustný průměr kabelu	4.5 ... 11 mm
průřez přívodu	0.25 ... 1.5 mm ²
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-40 ... 80 °C
upozornění k teplotě okolí	Note derating
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA6-zesíleno
barva tělesa	průsvitn.
materiál nástrčných kontaktů	mosaz poniklováno pocínováno