


proporcionální redukční ventil MPPE-3-1/8- -B

č. dílu: 164330

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost přívodu tlaku	5 mm
jmenovitá světlost odvětrání	5 mm
typ ovládní	elektrický
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
konstrukce	nepřímo řízený pístový regulační ventil
bezpečnostní pokyny	Bezpečnostní poloha MPPE-B: při přerušení napájecího kabelu zůstává výstupní tlak zachován neregulovaný.
provozní tlak	0 ... 10 bar
rozsah řízeného tlaku	0 ... 10 bar
vstupní tlak 1	11 ... 12 bar
max. tlaková hystereze	0.05 bar
vypínací čas	220 ms
spínací čas	140 ms
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
referenční napětí	10 V
zbytkové zvlnění	10 %
požadovaná/skutečná hodnota	dle volby: napájení 0 - 10 V proudový typ 4 - 20 mA
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	0 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	710 g
elektrické připojení	8 pinů M16x0,75 konektor dle DIN 45326 kulatý tvar
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění
materiál membrány	NBR