


# kruhový válec DSNU-1/2"- -P-A-B-S3

č. dílu: 164385

FESTO

vycházející z DIN ISO 6432, pro snímání polohy. Různé možnosti upevnění, bez nebo s dalšími upevňovacími prvky. S pružnými dorazy (tlumicí kroužky).

Pro snímání polohy přibližovacími čidly je nutný minimální zdvih 10 mm. Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



příklad zobrazení

## katalogový list

| parametr                                    | hodnota   |
|---|---|
| zdvih                                       | 0.04 ... 8 "                                      |
| průměr pístu                                | 1/2"  |
| podle normy                                 | ISO 6432  |
| tlumení                                     | P: elastische Dämpfungsringe/ -platten beidseitig |
| konec pístnice                              | vnější závit                                      |
| provozní tlak                               | 1 ... 10 bar                                      |
| provozní režim                              | dvojčinný   |
| provozní médium                             | vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný             |
| třída odolnosti korozi KBK                  | 2   |
| okolní teplota                              | -20 ... 80 °C                                     |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod   | 50.9 N  |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 67.9 N  |
| přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu | 64 g  |
| připojení pneumatiky                        | M16x1,5   |
| informace o materiálu víka                  | hliník legovaný pro tváření                       |
| informace o materiálu těsnění               | FPM<br>NBR  |
| informace o materiálu pístnice              | vysoce legovaná nerezová ocel                     |
| informace o materiálu trubky válce          | vysoce legovaná nerezová ocel                     |