



elektromagnetický ventil

MVH-5/3B-1/8-B-VI-X

č. dílu: 164569

FESTO

s elektromagnetickou cívkou a pomocným ručním ovládním, bez zásuvky.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/3 ve stř. pol. pod tlakem
typ ovládní	elektrický
normální jmenovitý průtok	1,000 l/min
provozní tlak	3 ... 10 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	8 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princip těsnění	měkký
typ řízení	nepřímé řízení
směr proudění	nelze obrátit
vypínací čas	50 ms
spínací čas	40 ms
parametry cívky	24 V DC; 2,5 W
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
teplota média	-5 ... 50 °C
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:4]
okolní teplota	-5 ... 50 °C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	připojovací deska G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 3	připojovací deska G1/8
připojení pneumatiky 4	G1/8
připojení pneumatiky 5	připojovací deska
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS