


nástavba s koncovými spínači QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

č. dílu: 164853

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
konstrukční tvar	úhlový
montážní poloha	libovol.
odolnost zkratu	pulzující
funkce spínaného prvku	spínač
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
princip měření	indukční
indikace polohy sepnutí	ne
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
izolační napětí	50 V
max. výstupní proud	200 mA
spínaný výstup	PNP
napěťová pevnost	0.5 kV
stupeň znečištění	3
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	2
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-25 ... 70 °C
elektrické připojení	šroubovací svorka
průměr kabelu	8 ... 13 mm
šroubení pro kabel	M20
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	EPDM
informace o materiálu krytu tělesa	PC
informace o materiálu patice tělesa	PA
informace o materiálu konzoly	vysoce legovaná nerezová ocel