


# nástavba s koncovými spínači QH-DR-E-S3-E-SW-B

č. dílu: 164854

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
konstrukční tvar	úhlový
montážní poloha	libovol.
odolnost zkratu	ne
funkce spínaného prvku	přepínač
ochrana proti přepólování	ne
princip měření	mechan./elektr.
indikace polohy sepnutí	ne
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
rozsah provozního napětí DC	0 ... 250 V
izolační napětí	250 V
max. výstupní proud	16,000 mA
napěťová pevnost	2.5 kV
stupeň znečištění	3
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
třída odolnosti korozi KBK	2
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-20 ... 85 °C
elektrické připojení	šroubovací svorka
průměr kabelu	8 ... 13 mm
šroubení pro kabel	M20
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	EPDM
informace o materiálu krytu tělesa	PC
informace o materiálu patice tělesa	PA
informace o materiálu konzoly	vysoce legovaná nerezová ocel