


# nástavba s koncovými spínači QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

č. dílu: 164855

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
konstrukční tvar	úhlový
montážní poloha	libovol.
princip měření	pneumatický
indikace polohy sepnutí	ne
provozní tlak	-0.95 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	EPDM
informace o materiálu krytu tělesa	PC
informace o materiálu patice tělesa	PA
informace o materiálu konzoly	vysoce legovaná nerezová ocel