

zarážkový válec STAF-80-30-P-A-R

č. dílu: 164886

FESTO

s kladičkou a integrovanou přírubovou deskou.

Tento výrobek se nesmí použít v kapalinách. Lze snadno upravit na dvojitý válec.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| zdvih | 30 mm |
| průměr pístu | 80 mm |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní režim | jednočinný tažný |
| konstrukce | píst pístnice s kladičkou |
| snímání polohy | pro čidla |
| varianty | jednostranná pístnice |
| pojištění proti pootočení/vedení | zploštělá pístnice |
| provozní tlak | 1 ... 10 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | 0 ... 60 °C |
| přípustná nárazová síla na vysunutou pístnici | 14,600 N |
| přípustná příčná síla během chodu | 4,500 N |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| připojení pneumatiky | G1/8 |
| materiál krytu | hliník |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa | hliník |
| materiál pístnice | vysoce legovaná nerezová ocel |
| materiál kladky | ocel |