


# zarážkový válec STA-20-15-P-A

č. dílu: 164887

FESTO

s čepy.

Tento výrobek se nesmí použít v kapalinách. Lze snadno upravit na dvojčinný válec.



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	15 mm
průměr pístu	20 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný tažný
konstrukce	pístnice
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	0 ... 60 °C
síla nárazu	260 N
připustná příčná síla během chodu	200 N
typ upevnění	dle volby: průchozí dírou vnitřním závitem
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu víka	hliník
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel