

# zarážkový válec STAF-50-30-P-A-R

č. dílu: 164893

FESTO

s kladičkou a integrovanou přírubovou deskou.

Tento výrobek se nesmí použít v kapalinách. Lze snadno upravit na dvojčinný válec.



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	30 mm
průměr pístu	50 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný tažný
konstrukce	píst pístnice s kladičkou
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
pojištění proti pootočení/vedení	zploštělá pístnice
provozní tlak	1,5 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	0 ... 60 °C
síla nárazu	2,300 N
přípustná příčná síla během chodu	1,100 N
hmotnost výrobku	1,460 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu víka	hliník
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu kladky	ocel