


zarážkový válec STAF-80-40-P-A-R

č. dílu: 164894

FESTO

s kladičkou a integrovanou přírubovou deskou.

Tento výrobek se nesmí použít v kapalinách. Lze snadno upravit na dvojitý válec.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	40 mm
průměr pístu	80 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný tažný
konstrukce	píst pístnice s kladičkou
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
pojištění proti pootočení/vedení	zploštělá pístnice
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
přípustná nárazová síla na vysunutou pístnici	13,300 N
přípustná příčná síla během chodu	4,000 N
hmotnost výrobku	5,350 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	G1/8
materiál krytu	hliník
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál kladky	ocel