

rozbočovací modul FRM-1-D-MAXI


č. dílu: 164956

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

[rozdělovač vzduchu s čtyřmi přívody, držák přidavných modulů](#)

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | rozbočovací modul |
| provozní tlak | 0 ... 16 bar |
| normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2 | 17,400 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] inertní plyny |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] inertní plyny |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 762 g |
| připojení pneumatiky 1 | G1 |
| připojení pneumatiky 2 | G1 |
| připojení pneumatiky 3 | G3/4 |
| připojení pneumatiky 4 | G1/4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | zinkový tlakový odlitek |