


plochý válec EZH-2,5/9-20-B

č. dílu: 164992

FESTO

pojištěn proti pootočení



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	20 mm
průměr pístu	6 mm ekvivalentní průměr
tlumení	žádné tlumení
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný tlačný
konstrukce	píst hranatá pístnice
snímání polohy	bez
pojištění proti pootočení/vedení	hranatá pístnice
provozní tlak v Mpa	0.28 ... 0.6 MPa
provozní tlak	2.8 ... 6 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	10 N
minimální teoretická síla pružiny pro návrat do základní polohy	2.8 N
maximální teoretická síla pružiny pro návrat do základní polohy	4.4 N
hmotnost výrobku	17 g
typ upevnění	s příčnou dírou
připojení pneumatiky	nástrčná koncovka PK-3
materiál krytu	hliník
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník
materiál pístnice	měděná slitina poniklováno