



# plochý válec EZH-5/20-25-B

č. dílu: 164993

FESTO

pojištěn proti pootočení



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	25 mm
průměr pístu	12 mm ekvivalentní průměr
tlumení	žádné tlumení
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný tlačný
konstrukce	píst hranatá pístnice
snímání polohy	bez
pojištění proti pootočení/vedení	hranatá pístnice
provozní tlak v Mpa	0.25 ... 0.6 MPa
provozní tlak	2.5 ... 6 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	52 N
minimální teoretická síla pružiny pro návrat do základní polohy	8 N
maximální teoretická síla pružiny pro návrat do základní polohy	10.6 N
hmotnost výrobku	108 g
typ upevnění	s příčnou dírou
připojení pneumatiky	nástrčná koncovka PK-3
materiál krytu	hliník
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník
materiál pístnice	ocel poniklováno