

jednosměrný škrťací ventil GRLA-1/4-NPT-QS-1/4-U



č. dílu: 165011

FESTO

pro škrťení na odvětrání, s otočným přívodem.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrťení
připojení pneumatiky 1	QS-1/4
připojení pneumatiky 2	NPT1/4-18
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
normální jmenovitý průtok ve směru škrťení	195 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	196 l/min
provozní tlak	1 ... 9 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
informace o materiálu pouzdra	zesílený PBT
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch filtrovaný mazaný stlačený vzduch
montážní poloha	libovol.
teplota média	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	36.1 g
informace o materiálu závitové části	mosaz
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM