


přívodní kabel KRP-1-24-5

č. dílu: 165613
výběhový výrobek

FESTO

Připojovací zásuvka s kabelem pro reléové desky ve ventilových terminálech CPV.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	průchozí dírou
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	94 g
elektrické připojení	2 piny úhlová zásuvka
rozsah provozního napětí DC	≤ 26 V
rozsah provozního napětí AC	≤ 20 V
přípustné proudové zatížení	1 A
délka kabelu	5 m
průměr kabelu	3.5 mm
struktura kabelu	2x0,25
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 50 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál pláště kabelu	PVC
materiál tělesa	PUR
materiál nástrčných kontaktů	bronz