


# plochý tlumič hluku IU-03-4,0

č. dílu: 165635  
výběhový výrobek

FESTO

pro ventilové terminály

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
provozní tlak	0 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
okolní teplota	-5 ... 50 °C
připojení pneumatiky	připojovací deska
informace o materiálu tlumicí vložky	PE