

# jednosměrný škrticí ventil GRLA-M5-B-CT

č. dílu: 165663

FESTO

pro škrzení na odvětrání, s otočným přívodem.  
výběhový typ, k dodání do 2011



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrzení na odvětrání
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M5
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrzení	95 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	76 ... 95 l/min
provozní tlak	0,2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
povolení	Germanischer Lloyd
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrzení 6 -> 0 barů	169 l/min
normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	135 ... 170 l/min
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	1,5 Nm
hmotnost výrobku	11 g
informace o materiálu závitové části	poniklováno
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu regulačního šroubu	hliník legovaný pro tvárění
informace o materiálu kyvného přívodu	zinkový tlakový odlitek