


jednosměrný škrticí ventil GRLA-M5-PK-3-B-CT

č. dílu: 165664

FESTO

pro škrcení na odvětrání, s otočným přívodem.
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrcení na odvětrání
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 2	M5
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	83 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	72 ... 83 l/min
provozní tlak	0,2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
povolení	Germanischer Lloyd
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrcení 6 -> 0 barů	140 l/min
normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	120 ... 140 l/min
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	1,5 Nm
hmotnost výrobku	10 g
informace o materiálu závitové části	poniklováno
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu regulačního šroubu	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu kyvného přívodu	zinkový tlakový odlitek