


jednosměrný škrticí ventil GRLA-M5-PK-4-B-CT

č. dílu: 165666

FESTO

pro škrzení na odvětrání, s otočným přívodem.
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| funkce ventilu | funkce jednosměrného škrzení na odvětrání |
| připojení pneumatiky 1 | PK-4 |
| připojení pneumatiky 2 | M5 |
| nastavovací prvek | šroub se zářezem |
| typ upevnění | našroubovatelný |
| normální jmenovitý průtok ve směru škrzení | 83 l/min |
| normální jmenovitý průtok ve zpětném směru | 76 ... 88 l/min |
| provozní tlak | 0.2 ... 10 bar |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| provozní médium | filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm |
| povolení | Germanischer Lloyd |
| montážní poloha | libovol. |
| normální průtok ve směru škrzení 6 -> 0 barů | 140 l/min |
| normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů | 125 ... 150 l/min |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| max. utahovací moment | 1.5 Nm |
| hmotnost výrobku | 10 g |
| informace o materiálu závitové části | poniklováno |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE |
| informace o materiálu těsnění | NBR |
| informace o materiálu regulačního šroubu | hliník legovaný pro tváření |
| informace o materiálu kyvného přívodu | zinkový tlakový odlitek |