


# vedení enkodéru NEBC-S1G9-K-0.5-N-S-S1G9

č. dílu: 1680830

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
stupeň krytí	IP20
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-40 ... 70 °C
okolní teplota	-40 ... 70 °C
min. poloměr ohybu kabelu	51 mm
vhodné pro použití v energetických řetězech	ano
struktura kabelu	stíněno 4x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> )
délka kabelu	0.5 m
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PU)