

# přívodní kabel NHSB-A1-20-BLG3-LE3-PU8-2XBB

č. dílu: 1686611

FESTO

vhodné pro přímočaré pohony DFPI



## katalogový list

parametr	hodnota
délka ochranné hadice	20 m
montážní poloha	libovol.
venkovní použití	C1 - místa použití s ochranou před počasím
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
relativní vlhkost vzduchu	5 - 100 % kondenzující
stupeň krytí	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
okolní teplota	-20 ... 60 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
elektrické připojení 1	přímý konektor, 3 piny
elektrické připojení 2	volné konce, 3 vodiče
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
připojení pneumatiky	pro hadici s vnějším průměrem 8 mm
min. poloměr ohybu kabelu	100 mm
struktura kabelu	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
hmotnost výrobku	5,000 g
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
informace o materiálu ochranné hadice	PA
informace o materiálu, šroubení pro ochranné hadice	PA
informace o materiálu pláště kabelu	PVC
informace o materiálu těsnění	TPE