

vedení pro velké zátěže

HD-40- -

č. dílu: 170027


FESTO

konfigurovatel.

Před konfigurací nejprve výrobek vložte do nákupního košíku.

Technické údaje z katalogového listu a odpovídající příslušenství se mohou v závislosti na konfiguraci tohoto výrobku lišit.

výběhový typ, k dodání do 2009



katalogový list

~ConfIndependentDatasheet

parametr	hodnota
velikost	40
zdvih	10 ... 2,110 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	jednotka s vedením bez pohonu
max. rychlost	3 m/s
třída odolnosti korozi KBK	0
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. síla Fy	5,400 N
max. síla Fz	5,600 N
max. moment Mx	375 Nm
max. moment My	560 Nm
max. moment Mz	540 Nm
pohybující se hmotnost	3,300 g
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	3,300 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	176 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	11,800 g
informace o materiálu vodicího prvku	ocel
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření eloxovaný