


elektromagnetická cívka MSN1W-24AC/12DC

č. dílu: 170152

FESTO

pro střídavé napětí, bez zásuvky.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
min. čas přitažení	10 ms
spínací cyklus	100 %
výkonový faktor $\cos \{\phi\}$	0.7
parametry cívky	12 V DC: 5 W 24 V AC: 50 Hz, příkon při sepnutí 7,5 VA, trvale 5 VA 24 V AC: 60 Hz, příkon při sepnutí 5 VA, trvale 3,7 VA
přípustné výkyvy napětí	bei 50Hz ± 10 % bei 60Hz -10...+20 %
shoda ohledně LABS	VDMA24364-C1-L
teplota média	-10 ... 50 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	80 g
elektrické připojení	3 piny připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A připínací dle DIN EN 175301-803
typ upevnění	sevřeno s upevňovací svorkou
materiál tělesa	PA
materiál nástrčných kontaktů	ocel
materiál vinutí	měď