


napájecí zdroj SPC200-PWR-AIF

č. dílu: 170175

FESTO

se síťovým zdrojem a připojením pro rozhraní osy.



katalogový list

parametr	hodnota
max. příkon zátěže	5 A
max. příkon logické části	4 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
nouzové přemostění výpadku sítě pro napájení logiky	10 ms
zbytkové zvlnění	2 %
typický příkon modulu	100 mA
přípustné výkyvy napětí	-5 % / +25 %
hmotnost výrobku	82 g
připojení elektrického napájení	svorkovnice 3 piny
elektrické připojení AIF OUT	5 pinů
výkonové parametry, spojení pohonů	2 pneumatické pohony max. 16 digitálních vstupů pro funkce max. 16 digitálních výstupů pro funkce
prostor pro montáž	1