


karta s analogovým vstupem SPC200-2AI-U

č. dílu: 170177

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
max. chyba zesílení	0.2 %
absolutní přesnost referenčního napětí	0.4 %
počet analogových vstupů	2
rozlišení	12 Bit
vstupní filtr	nízký pass, 16 Hz
rozsah napětí pro vstupy	0 ... 10 V
max. proudové zatížení zdroje referenčního napětí	8 mA
max. chyba offset	1.5 mV
min. vstupní odpor	200 kOhm
referenční napětí	10 V
typický příkon modulu	10 mA
hmotnost výrobku	55 g
absolutní přesnost převodníku	< 0,3 % FS
nelinearita	3 LSB
elektrické připojení vstupů	svorkovnice 9 pinů
prostor pro montáž	od 3 nahoru