



# saně Mini SLT-6-20-P-A

č. dílu: 170550

FESTO

s přesným robustním vedením v kuličkových pouzdrech a s nastavitelnými dorazy.



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	20 mm
rozsah nastavení dorazu/délka	7 mm
průměr pístu	6 mm
provozní režim pohonné jednotky	posuvová deska
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	vedení v kuličkových pouzdrech
konstrukce	kinematika posuvové desky
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	-20 ... 60 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.016 Nm
max. síla Fy	160 N
max. síla Fz	160 N
max. moment Mx	1.1 Nm
max. moment My	1.1 Nm
max. moment Mz	0.7 Nm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	25 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	34 N
pohybující se hmotnost	47 g
hmotnost výrobku	114 g
alternativní připojení	viz výkres výrobku
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	HNBR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel