


# saně Mini SLT-16-10-P-A

č. dílu: 170560

FESTO

s přesným robustním vedením v kuličkových pouzdech a s nastavitelnými dorazy.



## katalogový list

| parametr                                    | hodnota   |
|---|---|
| zdvih                                       | 10 mm   |
| rozsah nastavení dorazu/délka               | 12 mm   |
| průměr pístu                                | 16 mm   |
| provozní režim pohonné jednotky             | posuvová deska  |
| tlumení                                     | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách                      |
| montážní poloha                             | libovol.  |
| vedení                                      | vedení v kuličkových pouzdech   |
| konstrukce                                  | kinematika posuvové desky   |
| snímání polohy                              | pro čidla   |
| provozní tlak                               | 1 ... 10 bar  |
| provozní režim                              | dvojčinný   |
| provozní médium                             | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium   | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                  | 0 - bez nároků na odolnost korozi                                     |
| okolní teplota                              | -20 ... 60 °C   |
| energie nárazu v koncových polohách         | 0.3 Nm  |
| max. síla Fy                                | 820 N   |
| max. síla Fz                                | 820 N   |
| max. moment Mx                              | 6.1 Nm  |
| max. moment My                              | 6.1 Nm  |
| max. moment Mz                              | 4.2 Nm  |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod   | 207 N   |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 242 N   |
| pohybující se hmotnost                      | 255 g   |
| hmotnost výrobku                            | 566 g   |
| alternativní připojení                      | viz výkres výrobku  |
| typ upevnění                                | průchozí dírou  |
| připojení pneumatiky                        | M5  |
| upozornění k materiálu                      | prosté mědi a PTFE  |
| materiál krytu                              | hliník legovaný pro tváření   |
| materiál těsnění                            | HNBR  |
| materiál tělesa                             | hliník legovaný pro tváření   |
| materiál pístnice                           | vysoce legovaná nerezová ocel   |