


tlumič hluku UC-3/8

č. dílu: 1707427

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar
průtok vzhledem k atmosféře	5,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hladina akustického tlaku	60 dB(A)
okolní teplota	-10 ... 70 °C
hmotnost výrobku	10.5 g
připojení pneumatiky	G3/8
materiál tlumicího nástavce	PE
materiál šroubovacích čepů	PE
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS