


**zásuvka**  
**MSSD-C-4P**  
č. dílu: 171157

FESTO



**katalogový list**

parametr	hodnota
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	22 g
elektrické připojení	3 piny úhlová zásuvka připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A dle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar, MSC čtyřhranný tvar, MSN1
šroubení pro kabel	Pg9
průměr kabelu	6 ... 8 mm
jmenovitý průřez vodiče	<= 1.5 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	plast
barva tělesa	černý