


interface osy SPC-AIF-SUP-24DC

č. dílu: 171182

FESTO

pro větev rozhraní osy.



katalogový list

parametr	hodnota
max. příkon	3 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	-5 % / +25 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
trvalá odolnost nárazu dle DIN/IEC 68 díl 2-82	zkoušeno v souladu se stupněm 1
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
odolnost vibracím dle DIN/IEC 68 část 2-6	zkoušeno v souladu se stupněm 1
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	150 g
elektrické připojení silového napájení	konektor kulatý tvar M12x1 5 pinů
elektrické připojení AIF IN	konektor kulatý tvar M9 5 pinů
elektrické připojení AIF OUT	zásuvka kulatý tvar M9 5 pinů
délka kabelu	0.2 m