

# kruhový válec DSAS-10- -P-A

č. dílu: 171243  
výběhový výrobek


FESTO

Zadní víko s kyvným ložiskem.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 160 mm
průměr pístu	10 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	39.6 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	47.1 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	11.1 g
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	1 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	19 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	2.7 g
připojení pneumatiky	M8x1
materiál krytu	hliník legovaný pro tvárění
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel