


kruhový válec DSAB-25- -P

č. dílu: 171834

FESTO

s předním víkem pro přímou montáž, zadním víkem s axiálním
přívodem vzduchu.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



příklad zobrazení

katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 1 ... 500 mm |
| průměr pístu | 25 mm |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| provozní tlak | 1 ... 10 bar |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 247.4 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 294.5 N |
| pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm | 141 g |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu | 11.1 g |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm | 212 g |
| přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu | 6.2 g |
| připojení pneumatiky | G1/8 |
| informace o materiálu víka | hliník legovaný pro tvářeni |
| informace o materiálu těsnění | NBR TPE-U(PU) |
| informace o materiálu pouzdra | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu pístnice | vysoce legovaná nerezová ocel |