


# kruhový válec DSAH-32- -PPV-A

č. dílu: 172212  
výběhový výrobek

FESTO

s předním víkem pro přímou montáž, zadním víkem s přívodem  
vzduchu kolmo na osu válce.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 500 mm
průměr pístu	32 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
délka tlumení	19 mm
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	415 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	483 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	222 g
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	8,9 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	312 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	15,4 g
připojení pneumatiky	M6
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel