


vakuová přísavka VAS-10-M5-NBR

č. dílu: 173440

FESTO

s těsnícím kroužkem OL.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| jmenovitá světlost | 2 mm |
| průměr přísavky | 10 mm |
| účinný průměr přísavky | 8 mm |
| umístění připojení | nahore |
| tvar přísavky | kulatý plochý tvar |
| provozní tlak v Mpa | -0.095 ... 0 MPa |
| provozní tlak | -0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi |
| jmenovitý provozní tlak | -0.07 MPa -0.7 bar |
| jmenovitý provozní tlak (psi) | -10.15 psi |
| provozní médium | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-A1-L |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| odtrhovací síla při 70 % vakuu | 4.5 N |
| přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku | 4.5 N |
| upevňovací závit | M5 |
| upevnění přísavky | M5 |
| připojení vakua | M5 |
| barva | černý |
| tvrdost Shore | 60 +/- 5 |
| materiál šroubovacích čepů | hliník legovaný pro tváření |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál přísavky | NBR |