


# ventilový terminál CPA10-VI

č. dílu: 173520

FESTO

rozteč 10 mm.

U tohoto výrobku se v závislosti na jeho konfiguraci mohou jeho zobrazení, technické údaje v katalogovém listu a odpovídající příslušenství lišit.



příklad zobrazení

## katalogový list

~ConfIndependentDatasheet

parametr	hodnota
funkce ventilu	2x3/2 monostabilní, v klidu otevř./uzavř. 2x3/2 monostabilní, v klidu uzavř. 2x3/2 monostabilní, v klidu otevř. 5/2 monostabilní 5/2 impulsní 5/3 ve stř. pol. pod tlakem 5/3 ve stř. poloze odvětr. 5/3 ve stř. pol. uzavř.
normální jmenovitý průtok	300 l/min
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
elektrické řízení	AS-Interface jednotlivá připojení průmyslová síť Multipol
max. počet ventilových pozic	22
max. počet tlakových zón	11
elektrický systém vst./výst.	ano
okolní teplota	-5 ... 50 °C
stavební šířka	10 mm
stupeň krytí	IP65
povolení	C-Tick
rozměr rastru	10 mm
typ ovládní	elektrický
typ terminálu	12
konstrukce	pístové šoupě
napájení řídicím tlakem	vně vnitřní
konstrukce ventilového terminálu	modulární a rozšiřitelné
indikace polohy sepnutí	LED
řdicí tlak	3 ... 8 bar
jmenovité provozní napětí DC	24 V
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	2
teplota média	-5 ... 50 °C