

# redukční ventil LR-1-D-7-MAXI-NPT

č. dílu: 173674

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s manometrem, pracovní tlak do 7 bar.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| velikost                                  | Maxi  |
| řada                                      | D   |
| montážní poloha                           | libovol.  |
| funkce regulátoru                         | konstantní výstupní tlak  |
| provozní tlak                             | 16 bar  |
| max. tlaková hystereze                    | 0.4 bar   |
| normální jmenovitý průtok                 | 12,500 l/min  |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>inertní plyny         |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                   |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| třída čistoty vzduchu na výstupu          | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>inertní plyny         |
| teplota média                             | -10 ... 60 °C   |
| okolní teplota                            | -10 ... 60 °C   |
| hmotnost výrobku                          | 1,200 g   |
| typ upevnění                              | montáž do panelu<br>instalace vedení<br>dle volby:                    |
| připojení pneumatiky 1                    | 1 NPT   |
| připojení pneumatiky 2                    | 1 NPT   |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS   |
| materiál těsnění                          | NBR   |
| materiál tělesa                           | zinkový tlakový odlitek   |