

# filtr LF-3/4-D-MAXI-NPT


č. dílu: 173700

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s ochranným košem.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Maxi
řada	D
montážní poloha	svisle
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	ručně tlačítkem
max. množství kondenzátu	80 cm <sup>3</sup>
ochrana nádoby	kovový ochranný koš
provozní tlak	0 ... 16 bar
normální jmenovitý průtok	5,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:8:4] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby:
připojení pneumatiky 1	3/4 NPT
připojení pneumatiky 2	3/4 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál filtru	PE
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádoby	PC