

nejjemnější filtr LFMA-3/4-D-MAXI-NPT


č. dílu: 173736

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s filtrační vložkou 0,01 µm, kovový ochranný koš.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| řada | D |
| velikost | Maxi |
| stupeň filtrace | 0.01 µm |
| odpouštění kondenzátu | ručně tlačítkem |
| provozní tlak | 1 ... 16 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:7:2] inertní plyny |
| max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu | 1,900 l/min |
| min. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu | 500 l/min |
| účinnost filtrace | 99.9999 % |
| ochrana nádobky | kovový ochranný koš |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| teplota média | 1.5 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| zbytkový obsah oleje | 0.01 mg/m ³ |
| typ upevnění | instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby: |
| montážní poloha | svisle |
| připojení pneumatiky 1 | 3/4 NPT |
| připojení pneumatiky 2 | 3/4 NPT |
| materiál tělesa | zinkový tlakový odlitek |
| materiál filtru | borsilikátové vlákno |
| materiál nádobky | PC |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |