

# redukční ventil s filtrem LFR-3/8-D-5M-MIDI-NPT

č. dílu: 173784

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s kovovým ochranným košem a manometrem, filtrační patrona 5 µm.

S ručním odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Midi
řada	D
montážní poloha	svisle
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	ručně tlačítkem
max. množství kondenzátu	43 cm <sup>3</sup>
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
provozní tlak	1 ... 16 bar
max. tlaková hystereze	0.2 bar
normální jmenovitý průtok	2,400 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	900 g
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby:
připojení pneumatiky 1	3/8 NPT
připojení pneumatiky 2	3/8 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC