

maznice LOE-1/8-D-MINI-NPT



č. dílu: 173820

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s kovovým ochranným košem.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
max. plnicí množství oleje	45 cm ³
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
provozní tlak	16 bar
minimální průtok pro funkci mazání	3 l/min
normální jmenovitý průtok	1,300 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	270 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	1/8 NPT
připojení pneumatiky 2	1/8 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál nádobky	PC