

maznice LOE-1/2-D-MIDI-NPT



č. dílu: 173824

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s kovovým ochranným košem.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| max. plnicí množství oleje | 110 cm ³ |
| ochrana nádobky | kovový ochranný koš |
| provozní tlak | 16 bar |
| minimální průtok pro funkci mazání | 8 l/min |
| normální jmenovitý průtok | 6,100 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem není možný |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| typ upevnění | příslušenstvím |
| připojení pneumatiky 1 | 1/2 NPT |
| připojení pneumatiky 2 | 1/2 NPT |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál nádobky | PC |